

**Cadre de finition Gira F100
blanc brillant**

| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--------------------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
| 1x | 0211 112 | 10 | | 01 | 4010337043973 |
| 2x | 0212 112 | 10 | | 01 | 4010337044017 |
| 2x sans nervure centrale | 1002 112 | 10 | | 01 | 4010337047094 |
| 3x | 0213 112 | 1/5 | | 01 | 4010337044031 |
| 4x | 0214 112 | 1/5 | | 01 | 4010337044055 |
| 5x | 0215 112 | 1/5 | | 01 | 4010337044079 |

Caractéristiques

- Incassable.

Indications

- En combinaison avec la bride d'étanchéité, convient également à un montage encastré protégé contre l'eau IP44.