

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~
avec zone d inscription, clapet avec fermeture à baïonnette, partie inférieure et supérieure de boîtier
IP66**

| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
| gris | 0440 31 | 1 | 80,49 | 14 | 4010337440314 |

Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Caractéristiques techniques

Propriétés des conducteurs: rigide et flexible
section de raccordement
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

- Ne convient pas pour nettoyeur à haute pression.

Etendue de la livraison

- Étiquette vierge fournie.