

Cadre de finition Gira Standard 55
blanc crème brillant

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
1x	0211 01	10/100		21	4010337211013
1,5x	1001 01	10		01	4010337881247
2x	0212 01	10/100		21	4010337212010
2x sans nervure centrale	1002 01	10		01	4010337002017
3x	0213 01	10/100		01	4010337213017
4x	0214 01	1/5		01	4010337214014
5x	0215 01	1/5		01	4010337215011

Caractéristiques

- Incassable.

Indications

- Convient également pour installations en goulotte.
 - En combinaison avec le kit d'étanchéité, le cadre de finition (1 à 5x) convient également pour le montage encastré protégé contre l'eau IP44.
-