

Station de porte pour montage apparent 3x

| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
| blanc | 1267 66 | 1 | | 18 | 4010337267669 |
| anthracite | 1267 67 | 1 | | 18 | 4010337267676 |
| teinte alu | 1267 65 | 1 | | 18 | 4010337267652 |

Caractéristiques

- Station de porte pour montage apparent entièrement préassemblée pour montage apparent vertical. Permet un montage rapide et propre.
- Avec le design du programme d'interrupteur Gira TX_44.
- Boîtier apparent résistant à la torsion grâce à un profilé en aluminium.
- Cadre de finition en thermoplaste incassable à haute stabilité aux UV et à la surface résistant aux rayures, d'entretien facile.
- Protection antivol au moyen de vis avec six lobes internes.
- Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
- Mise en service par un seul homme grâce à une procédure simple de mise en service.
- Haut-parleur résistant aux intempéries.
- Microphone Elektret de haute qualité.
- Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond).
- Signal de confirmation lors de l'actionnement de la touche d'appel.
- Réglage possible du volume vocal.
- Éclairage de touche d'appel blanc avec technologie LED. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible.
- Cache de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs.
- Étiquette nominative du bouton-poussoir d'appel pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition.
- Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/ ou le logiciel de marquage Gira.
- Faible hauteur de construction de 19 mm seulement.

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Alimentation en tension: | 26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils) |
| Raccordements | |
| - Bus 2 fils: | 2 x borne vissée |

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| - alimentation supplémentaire: | 2 x borne vissée |
| Indice de protection: | IP44 |
| Température ambiante: | -25°C à +70°C |
| Dimensions | |
| - Station de porte 1x: | l 110 x H 181 x P 19 mm |
| - Étiquettes nominatives: | l 62 x H 18 mm |

Indications

- Les touches d'appel inutilisées peuvent être recouvertes avec la cache de touche d'appel pour bouton-poussoir d'appel 3x.
