

## Module variateur rotatif DALI encastré

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	2026 00	1		02	4010337129592

### Caractéristiques

- Réglage de luminosité pour les luminaires avec interface DALI.
- Réglage de la température de couleur pour les luminaires avec type d appareil DALI 8 pour Tunable White selon CEI 62386-209.
- Poste secondaire rotatif (dispositif d'entrée) pour commandes DALI-2 de niveau supérieur.

#### Propriétés du produit sans programmation

- Le contrôleur d'application DALI-2 sans alimentation en tension de bus nécessite une alimentation en tension DALI externe conformément à la norme CEI 62386-101.
- Compatibilité multi-maîtres.
- LED pour la localisation de l'appareil.
- Mémorisation de la luminosité de base et d'une luminosité d'enclenchement.
- Mémorisation des limites de température de couleur.

#### Propriétés du produit par programmation via les commandes de contrôle DALI-2

- Convient comme poste secondaire rotatif (périphérique d'entrée) pour la connexion aux commandes DALI-2 centrales.
- Prend en charge quatre instances DALI-2 pour s'adapter à la commande centrale.
- Peut être utilisé pour piloter un groupe DALI-2.
- La transmission cyclique des commandes de contrôle aux appareils DALI peut être activée. Le fonctionnement de l'appareil dépend de la configuration

### Caractéristiques techniques

Tension nominale DALI:	16 V CC (type)
Consommation de courant:	max. 4 mA
Réglage de température de couleur:	2000 à 10000 K
Température ambiante:	-5°C à +45°C