

**Module d'alimentation de tension USB 2x
Type A / Type C**

| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
| blanc | 2349 00 | 1/5 | 73,83 | 02 | 4010337104681 |
| noir | 2369 00 | 1/5 | 73,83 | 02 | 4010337075905 |

Caractéristiques

- Possibilité de charger jusqu'à deux terminaux en même temps via un câble USB de type A et de type C.
- Convient comme chargeur, par ex. pour téléphones mobiles et appareils similaires.

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Courant de charge: | max. 3 A |
| Tension nominale | |
| - primaire: | 100 - 240 V CA, 50/60 Hz |
| - secondaire: | 5 V (\pm 5%) |
| En attente: | \leq 0,15W |
| Profondeur de montage: | 32 mm |
| Température ambiante: | +10°C à +40°C |
| Rendement: | \geq 75% |
| Conforme à la norme: | DIN EN 60950-1/A2 |

Etendue de la livraison

- Les câbles USB ne sont pas fournis.