

**Module d'alimentation de tension USB 2x  
Type A / Type A**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
noir	2359 00	1/5	72,69	02	4010337084655

**Caractéristiques**

- Possibilité de charger jusqu'à deux terminaux en même temps via un câble USB de type A.
- Convient comme chargeur, par ex. pour téléphones mobiles et appareils similaires.

**Caractéristiques techniques**

Courant de charge:	max. 3 A
Tension nominale	
- primaire:	100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- secondaire:	5 V (± 5%)
En attente:	≤ 0,15W
Profondeur de montage:	32 mm
Température ambiante:	+10°C à +40°C
Rendement:	≥ 75%
Conforme à la norme:	DIN EN 60950-1/A2

**Etendue de la livraison**

- Le câble USB de type A n'est pas fourni.