

Module thermostat d'ambiance 230 V~ System 3000 avec sortie de relais, disjoncteur et témoin lumineux

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	2475 00	1/5	85,00	02	4010337131632

Caractéristiques

- Commande d'appareils de chauffage jusqu'à 3 680 W.
- Réglage du thermostat d'ambiance dans des locaux fermés.
- Disjoncteur manuel de la régulation de la température.
- Bornier d'entrée avec fonction de sélection pour activer la température d'abaissement (ECO) via l'horloge centrale ou pour réguler la température de confort en fonction de la présence via un détecteur de mouvement/de présence séparé.
- Terminal d'entrée pour l'activation du mode de refroidissement par la commande centrale.
- Commutation manuelle possible entre le mode chauffage et le mode refroidissement.
- Capteur de température interne.
- Fonction de protection contre le gel.
- Signal de sortie : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou contrôle à deux points (on/off).
- Réglage de décalage (valeur de correction de la température mesurée).
- La plage de réglage de la température ambiante peut être limitée par des bagues de réglage.
- Ce dispositif de contrôle assure les fonctions de contrôle suivantes: TE(0,0,0,0,0,0,0)

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V CA, 50/60 Hz
En attente:	max. 0,15 W
Courant de commutation:	max. 16 A
Puissance de raccordement	
- Charge résistive:	3680 W
Montage:	dans un boîtier selon DIN 49073
Longueur de ligne des entrées:	max. 100 m
Température ambiante:	-5°C à +45°C