

Interrupteur inverseur universel

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	2832 01	10	35,18	29	4010337832010
blanc brillant	2832 03	10	35,18	29	4010337832034
anthracite	2832 28	10	37,81	29	4010337832287
teinte alu	2832 26	10	41,83	29	4010337832263
noir mat	2832 005	10	41,83	11	4010337038528
gris mat	2832 015	10	41,83	11	4010337087120
acier inoxydable (laqué)	2832 600	10	45,56	29	4010337022053

Caractéristiques

- Avec bornes vissées.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 25 mm

section de raccordement
- Pour les conducteurs jusqu'à: 2,5mm²

Indications

- Uniquement pour fixation par vis.
