

**Interrupteur à bascule British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V CA avec bascule  
Disjoncteur à 2 pôles**

| Spécification        | Réf.     | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|----------------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
| blanc crème brillant | 2836 01  | 10  |                | 29 | 4010337078944 |
| blanc brillant       | 2836 03  | 10  |                | 29 | 4010337078951 |
| anthracite           | 2836 28  | 10  |                | 29 | 4010337078975 |
| teinte alu           | 2836 26  | 1   |                | 29 | 4010337078968 |
| noir mat             | 2836 005 | 10  |                | 29 | 4010337038566 |
| gris mat             | 2836 015 | 10  |                | 29 | 4010337087144 |
| acier inoxydable     | 2836 600 | 10  |                | 29 | 4010337021933 |

**Caractéristiques**

- Avec bornes vissées.

## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Profondeur de montage:          | 24 mm                                          |
| section de raccordement         |                                                |
| - Pour les conducteurs jusqu'à: | 2 × 4 mm <sup>2</sup> ou 1 × 6 mm <sup>2</sup> |

---

## Indications

- Uniquement pour fixation par vis.
  - BS EN 60669-1.
-