

**Interrupteur à bascule British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V CA avec bascule  
Disjoncteur à 2 pôles**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	2836 01	10		29	4010337078944
blanc brillant	2836 03	10		29	4010337078951
anthracite	2836 28	10		29	4010337078975
teinte alu	2836 26	1		29	4010337078968
noir mat	2836 005	10		29	4010337038566
gris mat	2836 015	10		29	4010337087144
acier inoxydable	2836 600	10		29	4010337021933

**Caractéristiques**

- Avec bornes vissées.

## Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	24 mm
section de raccordement - Pour les conducteurs jusqu'à:	2 × 4 mm <sup>2</sup> ou 1 × 6 mm <sup>2</sup>

---

## Indications

- Uniquement pour fixation par vis.
  - BS EN 60669-1.
-