

**Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~  
avec zone d'inscription  
Disjoncteur à 2 pôles**

| Spécification | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|---------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
| gris          | 3102 31 | 1   | 51,12          | 14 | 4010337124047 |

## Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
- Montage apparent protégé contre l'eau IP66

## Caractéristiques techniques

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| section de raccordement                          |                    |
| - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: | 2,5mm <sup>2</sup> |
| Puissance nominale                               |                    |
| - LEDi/ CFLi:                                    | 100 W              |

## Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

## Etendue de la livraison

- Étiquette vierge fournie.

---