

Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ avec bascule 2x pour affichage du statut de la chambre d'hôtel

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	3104 01	1		01	4010337042495
blanc brillant	3104 03	1		01	4010337042501
blanc satiné	3104 27	1		01	4010337042525
anthracite	3104 28	1		11	4010337042532
teinte alu	3104 26	1		11	4010337042518
noir mat	3104 005	1		11	4010337069812

Caractéristiques

- Interrupteur pour l'affichage du statut de la chambre d'hôtel « Do not disturb » et « Make up room ».
- Avec verrouillage contre le double enclenchement.
- Verrouillé électriquement et mécaniquement.
- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation des griffes facilitée grâce à l'entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.

- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	32 mm
section de raccordement	
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
Puissance nominale	
- LEDi/ CFLi:	100 W
