

**Interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V~
avec plaque de montage
et élément d'éclairage LED orange 230 V~**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc	3116 13	10	33,55	13	4010337112471

Caractéristiques

- Avec élément d'éclairage LED.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Puissance nominale
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

- Tous les appareils sont livrés complets avec plaque de montage, entrée de câble et de canal.
- Élément d'éclairage LED orange 230 V~ 0,5 mA inclus.