

**Utilisation de l'interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~  
avec élément d'éclairage LED orange 230 V~  
disjoncteur à 2 pôles**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
avec griffes de fixation	3122 00	1	40,62	01	4010337038726
sans griffes de fixation	3842 00	1	40,62	01	4010337064381

## Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation des griffes facilitée grâce à l'entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.

## Caractéristiques techniques

### Profondeur de montage

- 3122 00: 32 mm
- 3842 00: 23 mm

### section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

### Puissance nominale

- LEDi/ CFLi: 100 W

## Indications

- Peut également être raccordé en éclairable en tournant le module LED de 180°.
- 

## Etendue de la livraison

- Élément d'éclairage LED orange 230 V~ 0,5 mA inclus.
-