

**Module interrupteur et bouton-poussoir à bascule**  
**10 A 250 V~**  
**interrupteur inverseur / B-P inverseur**

| Spécification            | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--------------------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
| avec griffes de fixation | 3139 00 | 10  | 29,73          | 01 | 4010337039136 |
| sans griffes de fixation | 3869 00 | 1   | 29,73          | 01 | 4010337064565 |

## Caractéristiques

- Interrupteur et bouton-poussoir double allumage pour lequel la manette de gauche est un interrupteur et la manette de droite un bouton-poussoir.
- Pour commuter et changer la couleur de la lampe d'orientation LED.
- Pour la commande manuelle de détecteurs de mouvement.
- Pour la commande de postes secondaires de variateurs.
- Pour la commande d'un éclairage commuté.
- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.

## Caractéristiques techniques

|  |                    |
|--|--------------------|
| Profondeur de montage:                           | 32 mm              |
| section de raccordement                          |                    |
| - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: | 2,5mm <sup>2</sup> |
| Puissance nominale                               |                    |
| - LED/ CFLi:                                     | 100 W              |