katalog.gira.ch

GIRA Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Lecteur de carte d'hôtel 10 A 250 V~ Contact NO unipolaire avec borne N

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	3140 01	1	79,89	01	4010337042754
blanc brillant	3140 03	1	79,89	01	4010337042761
blanc satiné	3140 27	1	79,89	01	4010337042785
anthracite	3140 28	1	82,59	11	4010337042792
teinte alu	3140 26	1	86,79	11	4010337042778
noir mat	3140 005	1	86,79	11	4010337065104
gris mat	3140 015	1	86,79	11	4010337127154
acier inoxydable (laqué)	3140 600	1	90,77	11	4010337045410

GIRA Datenblatt

katalog.gira.ch

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Caractéristiques

- Le lecteur de carte d'hôtel peut par ex. assumer des fonctions de sécurité ou d'économie d'énergie.
- Lorsque la carte d hôtel est enlevée, tous les consommateurs éventuellement encore enclenchés sont désactivés.
- Le circuit électrique est seulement activé après insertion de la carte, au moyen du bouton-poussoir.
- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 32 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles 2,5mm²

jusqu'à:

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- Autres types sur demande.
- Protection antivol accrue grâce à une pièce de serrage à visser.