

## Bouton-poussoir de store à bascule 10 A 250 V~ avec symboles de flèche et plaque de montage

| Spécification | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|---------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
| blanc         | 3158 13 | 1/5 | 33,86          | 13 | 4010337112594 |

### Caractéristiques

- Avec verrouillage contre le double enclenchement.
- Verrouillé électriquement et mécaniquement.

### Caractéristiques techniques

section de raccordement  
- pour conducteurs rigides et flexibles      2,5mm<sup>2</sup>  
jusqu'à:

### Etendue de la livraison

- Tous les appareils sont livrés complets avec plaque de montage, entrée de câble et de canal.