

Bascule avec symbole
Sonnette

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	3286 01	1		01	4010337039723
blanc brillant	3286 03	10		01	4010337039730
blanc satiné	3286 27	10		01	4010337039754
anthracite	3286 28	10		11	4010337039761
teinte alu	3286 26	1		11	4010337039747
noir mat	3286 005	5		11	4010337067870
gris mat	3286 015	1		11	4010337110477
acier inoxydable	3286 600	1		11	4010337045151

Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
 - Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
 - Fixation des griffes facilitée grâce à l'entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
 - Test de tension depuis l'avant possible.
 - Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
 - Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
 - Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
 - Base thermoplastique incassable.
 - Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
 - En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
-