

**Bascule avec symbole  
Porte**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	3287 01	1	5,83	01	4010337039846
blanc brillant	3287 03	10	5,83	01	4010337039853
blanc satiné	3287 27	5	5,83	01	4010337039877
anthracite	3287 28	1	6,34	11	4010337039884
teinte alu	3287 26	1	9,59	11	4010337039860
noir mat	3287 005	1	9,59	11	4010337067931
gris mat	3287 015	1	9,59	11	4010337110484
acier inoxydable	3287 600	1	16,92	11	4010337045250

## Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
  - Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
  - Fixation des griffes facilitée grâce à l'entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
  - Test de tension depuis l'avant possible.
  - Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
  - Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
  - Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
  - Base thermoplastique incassable.
  - Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
  - En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
-