Bascule 2x droite

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc brillant	3495 03	1	7,91	01	4010337065647
blanc satiné	3495 27	10	7,91	01	4010337065661
anthracite	3495 28	1	8,49	11	4010337065678
teinte alu	3495 26	1	11,78	11	4010337065654
noir mat	3495 005	1	11,78	11	4010337065630
gris mat	3495 015	1	11,78	11	4010337110606
acier inoxydable	3495 600	1/5	19,02	11	4010337065685

Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation des griffes facilitée grâce à l'entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.

- Test de tension depuis l'avant possible.
 - Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
 - Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
 - Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
 - Base thermoplastique incassable.
 - Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
 - En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
-