

## Module interrupteur à tirette 10 AX 250 V~ interrupteur inverseur universel

| Spécification            | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--------------------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
| avec griffes de fixation | 3546 00 | 1   |                | 01 | 4010337064886 |
| sans griffes de fixation | 3586 00 | 1/5 |                | 01 | 4010337064909 |

### Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation des griffes facilitée grâce à l'entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.

### Caractéristiques techniques

|                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Profondeur de montage:                                                         | 32 mm              |
| section de raccordement<br>- pour conducteurs rigides et flexibles<br>jusqu'à: | 2,5mm <sup>2</sup> |
| Puissance nominale<br>- LEDi/ CFLi:                                            | 100 W              |

## Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

---