© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Bascule 2x avec fenêtre de contrôle

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	3631 01	1	10,83	01	4010337041108
blanc brillant	3631 03	10	10,83	01	4010337041115
blanc satiné	3631 27	1	10,83	01	4010337041153
anthracite	3631 28	1	11,34	11	4010337041160
teinte alu	3631 26	1	14,68	11	4010337041146
noir mat	3631 005	1	14,68	11	4010337065722
gris mat	3631 015	1	14,68	11	4010337110552

Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
 Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste

GIRA Datenblatt

katalog.gira.ch

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.