

Bascule avec fenêtre de contrôle et zone d'inscription

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	3670 01	1	9,59	01	4010337041740
blanc brillant	3670 03	1	9,59	01	4010337041757
blanc satiné	3670 27	1	9,59	01	4010337041771
anthracite	3670 28	1	10,20	11	4010337041788
teinte alu	3670 26	1	13,45	11	4010337041764
noir mat	3670 005	1	13,45	11	4010337067078
gris mat	3670 015	1	13,45	11	4010337110569

Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation des griffes facilitée grâce à l'entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.

- Test de tension depuis l'avant possible.
 - Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
 - Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
 - Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
 - Base thermoplastique incassable.
 - Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
 - En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
-

Etendue de la livraison

- Les étiquettes avec les symboles « lumière », « sonnette » et « porte » sont fournies.
-