

Bascule avec symbole et zone d'inscription Sonnette

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	3673 01	1		01	4010337039990
blanc brillant	3673 03	10		01	4010337040040
blanc satiné	3673 27	10		01	4010337040200
anthracite	3673 28	5		11	4010337040217
teinte alu	3673 26	1		11	4010337040057
noir mat	3673 005	1		11	4010337067955
gris mat	3673 015	1		11	4010337110576

Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).

- Fixation des griffes facilitée grâce à l'entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.

Etendue de la livraison

- Étiquette vierge fournie.
-