GIRA Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec cache verte et impression "SV" (alimentation de sécurité)

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
vert brillant	4188 707	1/5	18,81	01	4010337117056

Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.
- Anneau de support mis à la terre.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 32 mm

Propriétés des conducteurs

- rigide et flexible:

section de raccordement

- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
- Les socles des prises SCHUKO sont de couleurs différentes selon le type.