

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)**

| Spécification        | Réf.     | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|----------------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
| blanc crème brillant | 4383 01  | 1/5 | 10,56          | 01 | 4010337093633 |
| blanc brillant       | 4383 03  | 1/5 | 10,56          | 01 | 4010337093657 |
| blanc satiné         | 4383 27  | 1/5 | 10,56          | 01 | 4010337108450 |
| anthracite           | 4383 28  | 1/5 | 11,80          | 11 | 4010337093671 |
| teinte alu           | 4383 26  | 1/5 | 16,31          | 11 | 4010337093664 |
| noir mat             | 4383 005 | 1/5 | 16,31          | 11 | 4010337093626 |
| gris mat             | 4383 015 | 1/5 | 16,31          | 11 | 4010337093640 |
| acier inoxydable     | 4383 600 | 1/5 | 24,36          | 11 | 4010337093688 |

## Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

---

## Caractéristiques techniques

|   |   |
|---|---|
| Profondeur de montage:                                  | 32 mm                                     |
| Propriétés des conducteurs:                             | rigide et flexible                        |
| section de raccordement                                 |   |
| - Pour les conducteurs de:                              | 1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Température ambiante                                    |   |
| - protection renforcée contre les contacts accidentels: | 0 °C à +45 °C                             |

---

## Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
-