

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et zone d inscription
TX_44

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc	4410 66	1/5		13	4010337094166
anthracite	4410 67	1/5		13	4010337094173
teinte alu	4410 65	1/5		13	4010337094159

Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	29 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement	
- Pour les conducteurs de:	1,5 mm² à 2,5 mm²
Hauteur de l'étiquette de marquage:	12 mm

Etendue de la livraison

- Étiquette vierge fournie.
