

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec module oblique 30° et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) sans griffes de fixation avec cache orange et impression "ZSV" (alimentation de sécurité supplémentaire)

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
orange brillant	4418 109	1/5		01	4010337094975

Caractéristiques

- Convient en particulier pour fiches angulaires.
- Convient également à une utilisation dans la colonne d'énergie Gira et les systèmes sous plancher.
- Pour fixation par vis.
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	29 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement	
- Pour les conducteurs de:	1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante	
- protection renforcée contre les contacts accidentels:	0 °C à +45 °C

Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
- Les socles des prises SCHUKO sont de couleurs différentes selon le type.