

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet (partie supérieure de boîtier)**  
**Mont.app. prot.eau**

| Spécification | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|---------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
| gris          | 4450 35 | 10  |                | 14 | 4010337094203 |

## Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

## Caractéristiques techniques

section de raccordement

- Pour les conducteurs de: 1,5 mm<sup>2</sup> à 2,5 mm<sup>2</sup>

Propriétés des conducteurs: rigide et flexible