

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec témoin lumineux orange et zone d'inscription  
System 55**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	4452 01	1/5	28,11	01	4010337094630
blanc brillant	4452 03	1/5	28,11	01	4010337094654
blanc satiné	4452 27	1/5	28,11	01	4010337094678
anthracite	4452 28	1/5	29,44	11	4010337094685
teinte alu	4452 26	1/5	34,09	11	4010337094661
noir mat	4452 005	1/5	34,09	11	4010337094623
gris mat	4452 015	1/5	34,09	11	4010337094647

**Caractéristiques**

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).

- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

---

## Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	29 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement	
- Pour les conducteurs de:	1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup>

---

## Etendue de la livraison

- L élément de lampe néon est comprise dans la livraison.
  - Une étiquette « EDV » est jointe.
-