

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d'inscription et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) (IP20)
TX_44**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc	4462 66	1/5	25,48	13	4010337093497
anthracite	4462 67	1/5	31,45	13	4010337093503
teinte alu	4462 65	1/5	31,45	13	4010337093480

Caractéristiques

- Anneau de support mis à la terre.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 32 mm

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Température ambiante
- protection renforcée contre les contacts
accidentels: 0 °C à 45 °C

Indications

- Ne convient pas à une installation dans des locaux humides en raison du degré de protection IP20.
- Lors du montage, la bride d'étanchéité du cadre de finition doit également être utilisée.
- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Etendue de la livraison

- Une étiquette « EDV » est jointe.
