

Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ verticale avec clapet, sans griffes de fixation
Mont.app. prot.eau

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
gris	4780 30	5	36,31	24	4010337092681

Caractéristiques techniques

section de raccordement

- Pour les conducteurs de:

1,5 mm² à 2,5 mm²

Propriétés des conducteurs:

rigide et flexible

Indications

- Au lieu des prises SCHUKO, on peut également utiliser dans la combinaison verticale des interrupteurs, boutons-poussoirs ou signaux lumineux.