GIRA Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Télécommande radio eNet 1x

Spécification	Réf.	UV. EUR/pièce HTVA SP		SP	EAN	
anthracite	5350 10	1	63,96	42	4010337774075	

Caractéristiques

- Les émetteurs radio eNet transmettent des ordres de commutation, de variation et de déplacement des stores aux récepteurs radio eNet correspondants.
- Une touche pour un canal.
- LED d état.
- Appareil sur piles.

Réglable avec le serveur eNet :

- Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0 du serveur eNet.
- Verrouillages de commande.
- Ambiances tout ON ou tout OFF, ambiances individuelles configurables.
- Configuration de la touche d'ambiance via l'application eNet SMART HOME (règles du si-alors) pour le déclenchement des actions, des ambiances et des horloges programmables.
- Mise à jour du logiciel d appareil.

Caractéristiques techniques

Température ambiante: -5°C à +45°C

Fréquence radio: 868,3 MHz

Portée (champ libre): env. 100 m

Tension nominale: DC 3 V

Batterie

- Type: CR 2450N - N° UN: 3091

- L x H x P: 40,5 x 55 x 15 mm



katalog.gira.ch

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

In	Ai	in	21	Hi.	_	n	c

- Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d élimination de piles usagées.

Etendue de la livraison

- Piles sont comprises dans la livraison.