

Horloge de store et horloge programmable Display System 3000

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	5366 01	1/5	100,69	02	4010337027430
blanc brillant	5366 03	1/5	100,69	02	4010337027447
blanc satiné	5366 27	1/5	100,69	02	4010337027461
anthracite	5366 28	1/5	103,61	02	4010337027478
teinte alu	5366 26	1/5	108,14	02	4010337027454
noir mat	5366 005	1/5	108,14	02	4010337037484
gris mat	5366 015	1/5	108,14	02	4010337087243
acier inoxydable (laqué)	5366 600	1/5	116,43	02	4010337027485

Caractéristiques

- Commande au moyen de la surface tactile capacitive.
- Programmation rapide pour prise en charge de l'heure du jour actuelle comme moment programmé de fonctionnement/de commutation.
- Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable.
- Commutation lors du lever ou plutôt du coucher (fonction astronomique) réglable pour 18 pays.
- Temps astronomique pour le lever et le coucher du soleil réglable de manière individuelle à ± 2 heures.
- La fonction de verrouillage verrouille le fonctionnement de poste secondaire et désactive le fonctionnement automatique.
- L'affichage s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible.
- Programmation d'une heure de montée et d'une heure d'abaissement ou de deux heures d'activation et de désactivation pour les jours de la semaine Lu-Ve et Sa+Di.

Caractéristiques techniques

Précision de marche

- par mois: ± 10 s

Réserve de marche:

env. 4 h

Température ambiante:

-5 °C à +45 °C
