

**Module rapporté détecteur de mouvement System 3000, 1,10 m Standard avec DdT  
TX\_44**

| Spécification | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|---------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
| blanc         | 5379 66 | 1   | 94,30          | 02 | 4010337124894 |
| anthracite    | 5379 67 | 1   | 101,58         | 02 | 4010337124900 |
| teinte alu    | 5379 65 | 1   | 101,58         | 02 | 4010337124887 |

**Caractéristiques**

- Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
- Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3♦fils System♦3000.
- Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
- Délai de temporisation réglable
- Seuil de luminosité réglable.
- Sensibilité réglée à 75 %.
- Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l'éclairage pour la durée du délai de temporisation.

Avec module variateur System♦3000

- Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
- La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System♦3000 avec module rapporté de commande.

**Caractéristiques techniques**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Angle de détection:    | 180°             |
| Délai de temporisation |                  |
| - Réglable:            | De 10 s à 30 min |
| Valeur de luminosité   |                  |
| - Réglable:            | env. 5 à 500 lx  |

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| - Fixe:                        | Fonctionnement de jour |
| Sensibilité                    |                        |
| - fixée à:                     | 75 %                   |
| Indice de protection           |                        |
| - System 55, Gira F100:        | IP20                   |
| - TX_44:                       | IP44                   |
| Hauteur de montage max. 1,10 m |                        |
| - Zone de détection avant:     | 32 m max.              |
| - Portée de chaque côté:       | 19 m max.              |
| Température ambiante:          | -20°C à +45°C          |

---

## Indications

- Le champ de détecteur est orienté horizontalement et est éventuellement sans limite lors de l'utilisation à l'extérieur. En extérieur, veillez à ce que le lieu de montage soit approprié ou utilisez le module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m.

---

## Etendue de la livraison

- Le cache rapporté de limitation de la zone de détection est compris dans la livraison.

---