

## Module raccordement de haut-parleur 4x

| Spécification  | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|----------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
| blanc brillant | 5694 03 | 1/5 | 43,81          | 01 | 4010337463290 |
| noir mat       | 5694 10 | 1/5 | 43,81          | 01 | 4010337463306 |

### Caractéristiques

- Raccordement frontal: Bornes enfichables, rouge/noir.
- Raccordement à l'arrière: bornes vissées.

### Caractéristiques techniques

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Profondeur de montage:  | 18 mm              |
| section de raccordement |                    |
| - maximum:              | 2,5mm <sup>2</sup> |
| - minimum:              | 1mm <sup>2</sup>   |
| Raccordement            |                    |
| - Face arrière:         | 4mm <sup>2</sup>   |

### Indications

- Uniquement pour fixation par vis.