

**Interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~con campo per targhetta
Interruttore a 2 poli**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
grigio	0102 31	1		14	4010337102311

Caratteristiche

- Protezione dall'acqua sopra intonaco IP66

Dati tecnici

- Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²
- Potenza nominale
- LEDi/CFLi: 100 W

Avvisi

- Collegabile anche illuminato.
- Soggetto a disponibilità.

Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.