

Scatola vuota da pavimento da incasso con coperchio a cerniera

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
alluminio pressofuso	0118 00	1	218,45	17	4010337041252
aspetto in acciaio inox opaco	0118 20	1	445,15	17	4010337118206

Caratteristiche

- Scatola vuota da pavimento per il montaggio di apparecchi da incasso con fissaggio ad anello portante per i settori di installazione e di comunicazione (ad es. prese, prese con piastra piena, scatole di allacciamento TAE ecc.).
- Per unità complete, le scatole possono essere allineate da tutti i lati con graffe di collegamento sul lato posteriore.

Dati tecnici

Grado di protezione:	IP41
Dimensioni	
- Alluminio pressofuso:	L 112 x H 112 x P 61,5 mm
- aspetto in acciaio inox opaco:	L 112 x H 112 x P 63,9 mm

Avvisi

- Per il montaggio a pavimento è necessario assicurare lo scarico dell'eventuale acqua penetrata mediante l'apertura prefustellata nella parte inferiore.

Dimensioni in mm

Alluminio pressofuso:	B 112	H 112	T 61,5
aspetto in acciaio inox opaco:	B 112	H 112	T 63,9