

Modulo dimmer LED con interruttore a manopola

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
20 – 200 W	0300 00	1/5		22	4010337300007

Caratteristiche

- Accensione, spegnimento e regolazione luce di lampade a incandescenza, lampade alogene AT e lampade a LED AT regolabili con ritardo di fase.
- Protezione dal cortocircuito con fusibile per correnti deboli.
- Con morsetti a vite.

Dati tecnici

Tensione nominale: 230 V AC, 50 Hz

Potenza allacciata a 25 °C

- Lampade LED AT (ritardo di fase): tip. 3 fino a 40 W
- Lampade a incandescenza: da 20 a 200 W
- Lampade alogene AT: da 20 a 200 W

Profondità di montaggio: 32 mm

Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C

Avvisi

- In caso di temperatura ambiente superiore a 25°C, ridurre il carico collegato.