

Attuatore analogico 4 moduli per KNX

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
AMG	1022 00	1	420,64	26	4010337010708

Caratteristiche

- L'attuatore analogico 4 moduli AMG con accoppiamento bus integrato converte i telegrammi KNX (1 byte e 2 byte) in segnali di uscita analogici.
- Questi segnali di uscita analogici consentono agli attuatori di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione di adattare le loro grandezze di uscita sulla base delle informazioni del bus e di partecipare a processi di regolazione.
- Uscite di tensione con sorveglianza del cortocircuito.
- Lo stato delle uscite viene segnalato dal LED di stato.
- Le grandezze di uscita possono essere sottoposte a comando forzato.
- Le uscite non necessarie possono essere disattivate.
- Le quattro uscite vengono parametrizzate su segnali di tensione o di corrente mediante il software.

Dati tecnici

Supporto KNX:	TP256
Numero di uscite:	4
Tensione nominale:	24 V AC
Collegamenti	
- KNX:	morsetto di collegamento e di derivazione
- Alimentazione di tensione:	Morsetti a vite
- Uscite:	Morsetti a vite
Segnali di corrente sull'uscita	
- da 0 a 20 mA:	Carico $\leq 500 \Omega$
- Da 4 a 20 mA:	Carico $\leq 500 \Omega$
Segnali di tensione sull'uscita	
- da 0 a 1 V:	Carico $\geq 1 k\Omega$
- da 0 a 10 V:	Carico $\geq 1 k\Omega$
Sezione dei conduttori:	max 4 mm ²
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C

Contenuto della fornitura

- Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 4
