

## Modulo dimmer rotativo DALI da incasso con alimentatore integrato

| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|-----------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|           | 2027 00   | 1  |                       | 02 | 4010337129608 |

### Caratteristiche

- Regolazione luce per lampade con interfaccia DALI.
- Regolazione della temperatura del colore per luci con DALI Device Type 8 per Tunable White secondo IEC 62386-209.
- Punto di comando rotativo (Input device) per comandi DALI-2 sovraordinati.

#### Caratteristiche del prodotto senza programmazione

- Modulo dimmer rotativo da incasso DALI con alimentatore integrato per max 26 utenze DALI.
- Collegamento in parallelo di max 4 moduli dimmer rotativi da incasso DALI con alimentatore integrato che consente di alimentare max 104 utenze DALI.
- Compatibile con diversi master.
- LED per la localizzazione degli apparecchi.
- Alimentatore DALI a prova di cortocircuito.
- Memorizzazione della luminosità di base e di una luminosità di accensione.
- Memorizzazione dei valori limite della temperatura del colore.

#### Caratteristiche del prodotto tramite programmazione mediante comandi DALI-2

- Adatto come punto di comando rotativo (Input device) per la connessione a comandi centrali DALI-2.
- Supporta quattro istanze DALI-2 per l'adattamento al sistema di comando centrale.
- Può essere utilizzato per il comando di un gruppo DALI-2.
- Invio ciclico attivabile dei comandi alle unità di alimentazione DALI. La funzione dell'apparecchio dipende dalla configurazione

### Dati tecnici

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Tensione nominale:           | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza assorbita:           | Max. 2 W           |
| Tensione nominale DALI:      | 16 V DC (tip.)     |
| Corrente del bus garantita:  | 52 mA              |
| Corrente del bus consentita: | max 250 mA         |
| Corrente di cortocircuito:   | max 61 mA          |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Numero di utenze DALI:   | max 26            |
| Numero di moduli dimmer rotativi da incasso DALI azionabili in parallelo con alimentatore integrato: | max 4             |
| Regolazione della temperatura del colore:  | 2000 - 10000 K    |
| Temperatura ambiente:  | da -5 °C a +45 °C |

---