

Gira Eco per KNX

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	2045 00	1	515,97	25	4010337128069

Caratteristiche

- Integrazione di cinque punti di ricarica per apparecchio nel sistema KNX (completamente configurabile tramite I ETS).
- Priorità di un punto di carica.
- Gestione dinamica del carico (DLM).
- Gestione statica del carico (SLM).
- Modalità mista di diversi produttori.
- Supporto di contatori elettrici esterni (ISKRA, PHOENIX CONTACT, generici) per i punti di ricarica che non dispongono di un contatore elettrico interno.
- Comando compatibile con la rete.
- Adattatore RS485 integrato.
- Valori di stato ricarica: Stato del punto di ricarica (stato), Connesso (stato), In carica (stato), Ricarica completata (stato), Interruzione (impostazione/stato), Avvio/Arresto (impostazione/stato), Sblocco (impostazione).
- Valori di stato corrente di ricarica: Nominale (stato/impostazione), Effettivo L1-L3, Effettivo (stato).
- Valori di stato potenza: Effettivo L1-L3, Effettivo (stato).
- Valori di stato energia: Effettivo L1-L3, Effettivo (stato).
- Valori di stato consumo energetico: Ultima ricarica (stato), Complessivo (stato).
- Valori di stato guasto: Guasto, Ultimo guasto.
- Valori di stato: ID comunicazione (EVCCID) (stato), Temperatura interna punto di ricarica (stato), Avvertenza temperatura, Tag RFID (stato), numero di serie, versione firmware punto di ricarica.

Dati tecnici

Tensione nominale:	24 V DC - 30 V
Potenza assorbita:	2,3 W(alimentazione esterna 24 V DC)
Temperatura ambiente:	da 0 °C a +45 °C
Comunicazione KNX:	KNX/TP, modalità S
Supporto KNX:	TP1-256
Comunicazione IP:	Ethernet 10/100 BaseT
Collegamenti:	2x RJ45 (switch integrato) morsetti di collegamento e di derivazione per KNX e 24 V

Avvisi

- KNX Secure.
 - Espandibile tramite aggiornamenti del firmware.
-

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2
