

Modulo di compensazione LED

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	2375 00	1/5	34,89	02	4010337031369

Caratteristiche

- Consente il funzionamento di lampade LED HV regolabili con dimmer Gira Tronic o dimmer universali Gira.
- Evita l'accensione di lampade LED HV quando sono spente con dimmer Gira Tronic o dimmer universali Gira che funzionano con anticipo di fase e con interruttori con elemento di illuminazione fino a 3 mA.
- Migliora il comportamento di regolazione luce di lampade LED HV con dimmer Gira Tronic o dimmer universali Gira che funzionano con anticipo di fase.

Dati tecnici

Tensione nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
Potenza dissipata:	Max. 2 W
Temperatura scatola:	max +65°C (tc)
Lunghezza della linea:	circa 15 cm
Dimensioni - L x H x P:	43 x 11,5 x 28,5 mm

Avvisi

- Utilizzabile anche per i dimmer 0305 00 e 2390 00 presenti in sede di montaggio.