

## Trasmettitore radiofrequenza a parete EnOcean 1 modulo

| Specifica              | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|------------------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
| bianco crema brillante | 2421 01   | 1  |                       | 02 | 4010337463825 |
| bianco puro brillante  | 2421 03   | 1  |                       | 02 | 4010337463832 |
| bianco puro satinato   | 2421 27   | 1  |                       | 02 | 4010337463849 |
| antracite              | 2421 28   | 1  |                       | 02 | 4010337463856 |
| color alluminio        | 2421 26   | 1  |                       | 02 | 4010337463870 |
| nero opaco             | 2421 005  | 1  |                       | 02 | 4010337037088 |
| grigio opaco           | 2421 015  | 1  |                       | 02 | 4010337084136 |

### Caratteristiche

- Radiotrasmettitore per la trasmissione di comandi di commutazione, regolazione luce o veneziana a radioricevitori del sistema radio EnOcean.
- Apparecchio senza pile e senza tensione di alimentazione esterna. L'energia di trasmissione viene generata dall'energia meccanica prodotta azionando il bilanciere.

- Possibilità di trasmissione radio criptata o non criptata.

---

## Dati tecnici

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Frequenza del segnale:    | 868,3 MHz                   |
| Portata                   |                             |
| - in campo libero:        | fino a 300 m                |
| - all'interno di edifici: | circa 30 m                  |
| Temperatura ambiente:     | da -25 °C a +65 °C          |
| Umidità dell'aria:        | da 0 a 95% (senza condensa) |

---

## Avvisi

- Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
  - Questo prodotto non è utilizzabile per eNet. I trasmettitori Gira EnOcean sono compatibili con gli attuatori di fornitori terzi.
- 

## Contenuto della fornitura

- Radiotrasmettitore a parete, placca di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.
-