GIRA Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Morsettiera 6 moduli 230 V~

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	2479 00	1	98,51	02	4010337110187

Caratteristiche

- Morsettiera per il cablaggio di regolatori della temperatura ambiente e attuatori termici.

Dati tecnici

Potenza assorbita: 230 V, 50 VA

Salvataggio

- 230 V: T4AH

Numero

Zone di riscaldamento:
 Regolatore della temperatura ambiente:
 Attuatori:
 6
 max 6
 max 15

Corrente di accensione

- Per attuatore: max. 500 mA

Potenza nominale

- Tutti gli attuatori: max. 24 W

Potenza di commutazione

- Controllo pompe: 2 A / 200 VA a induzione

Collegamenti

Controllo pompe: 1
Commutazione riscaldamento/ 1
raffreddamento: 1
Timer esterno: 1
Regolatore della temperatura ambiente: 6
Alimentazione di tensione 230 V: 1

Direzione di azione: NC

Azione: Tipo 1 / Tipo 1.C

Classe di protezione:

GIRA Datenblatt

katalog.gira.ch

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Umidità ambientale: 80% senza condensa

Temperatura ambiente: Da 0 a +50 °C

Sezione del conduttore serrabile: da 0,2 a 1,5 mm²

Dimensioni

- L x H x P: 326,5 x 90 x 50 mm