

## Ripetitore SdC

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
AMG	2572 00	1	352,77	10	4010337011125

### Caratteristiche

- Componente attivo per l'espansione di un sistema di citofonia Gira con funzione audio e video.
- Aumento della portata e del numero di utenze con utilizzo di ulteriori centraline di comando.
- Amplificazione dei segnali audio e dati del sistema di citofonia in entrambe le direzioni.

#### Modalità di ripetitore

- Interconnette due segmenti di linea, per il raddoppiamento del numero di utenze di un sistema di citofonia video o audio e della lunghezza della linea.
- Importante: Per alimentare il secondo segmento di linea è necessaria un'ulteriore centralina di comando.

#### Modalità di chiamata multipla

- Nella modalità di chiamata multipla, l'intero impianto viene suddiviso in più linee (una linea principale e fino a cinque linee secondarie), le quali vengono interconnesse tramite ripetitori TKS.
- Ogni linea viene alimentata da una centralina di comando dedicata.
- Nella modalità di chiamata multipla si possono utilizzare fino a cinque ripetitori TKS in un impianto.

### Dati tecnici

Alimentazione di tensione:	tramite bus bifilare
Collegamenti	
- Bus bifilare IN:	2 x morsetto ad innesto
- Bus bifilare OUT:	2 x morsetto ad innesto
Scheda di memoria:	Scheda microSD (SDHC) fino a max.32 GB
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C

## Avvisi

- Salvataggio dei dati La configurazione del ripetitore TKS può essere salvata su una scheda microSD.
  - Messa in servizio La messa in servizio del ripetitore TKS è possibile anche senza scheda microSD.
- 

## Contenuto della fornitura

- La scheda microSD non è in dotazione.
- 

## Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2

---