

**Interruttore a bilanciere British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ con bilanciere**  
**Interruttore a 2 poli**

| Specifica              | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|------------------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
| bianco crema brillante | 2836 01   | 10 |                       | 29 | 4010337078944 |
| bianco puro brillante  | 2836 03   | 10 |                       | 29 | 4010337078951 |
| antracite              | 2836 28   | 10 |                       | 29 | 4010337078975 |
| color alluminio        | 2836 26   | 1  |                       | 29 | 4010337078968 |
| nero opaco             | 2836 005  | 10 |                       | 29 | 4010337038566 |
| grigio opaco           | 2836 015  | 10 |                       | 29 | 4010337087144 |
| acciaio inox           | 2836 600  | 10 |                       | 29 | 4010337021933 |

## Caratteristiche

- Con morsetti a vite.

## Dati tecnici

|                                                    |                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Profondità di montaggio:                           | 24 mm                                         |
| Sezione dei conduttori<br>- per conduttori fino a: | 2 x 4 mm <sup>2</sup> o 1 x 6 mm <sup>2</sup> |

---

## Avvisi

- Solo per fissaggio a viti.
  - BS EN 60669-1.
-