

**Interruttore a bilanciere British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ con bilanciere
Interruttore a 2 poli**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	2836 01	10	37,56	29	4010337078944
bianco puro brillante	2836 03	10	37,56	29	4010337078951
antracite	2836 28	10	38,26	29	4010337078975
color alluminio	2836 26	1	41,30	29	4010337078968
nero opaco	2836 005	10	41,30	29	4010337038566
grigio opaco	2836 015	10	41,30	29	4010337087144
acciaio inox	2836 600	10	47,99	29	4010337021933

Caratteristiche

- Con morsetti a vite.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	24 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori fino a:	2 x 4 mm ² o 1 x 6 mm ²

Avvisi

- Solo per fissaggio a viti.
 - BS EN 60669-1.
-