

UPS per set chiamata di emergenza

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco puro brillante	2918 03	1/5		34	4010337011767

Caratteristiche

- Tensione di alimentazione a prova di interruzione per il set chiamata di emergenza Gira.
- In caso di abbassamento o di black-out della tensione di ingresso di rete, il carico allacciato continua ad essere alimentato dall'accumulatore a prova di interruzione.
- Al nuovo aumento o al ripristino della tensione di ingresso di rete, l'accumulatore viene staccato dal carico e si ricarica nel normale servizio da rete.
- Tramite il contatto di segnalazione (M) si possono segnalare gli stati operativi "UPS attiva" o "Accumulatore guasto".

Dati tecnici

Tensione di ingresso:	24 V DC
Tensione di uscita nel servizio da accumulatore:	22,8 V $\pm$ 10%
Carico nominale nel servizio da accumulatore:	130 mA per 1 h
Carico massimo - Nel servizio da accumulatore:	300 mA per 15 min
Batteria - Tipo: - Nr. UN:	UR18500F 3480
Carico massimo - Nel servizio da rete:	250 mA
Montaggio:	In scatola di installazione secondo DIN 49073

Avvisi

- Per installazioni a norma DIN VDE 0834.
 - La norma DIN 0834 prescrive di sostituire 1 volta all'anno i componenti di durata limitata (accumulatore).
 - Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle pile esauste (accumulatori).
-

Contenuto della fornitura

- La copertura cieca è in dotazione.
 - Accumulatore in dotazione.
-